



FILTRE À LENTILLE PHOTOSENSIBLE 9002D SPEEDGLAS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Nouveau!



**Speedglas<sup>MC</sup>**

Le filtre à lentille photosensible 9002D Speedglas<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> établit une nouvelle norme en matière de rendement et de clarté pour les clients sensibles au rapport qualité-prix. Doté de deux teintes et de deux niveaux de sensibilité, le filtre à lentille photosensible 9002D offre un rendement nettement supérieur à celui des filtres traditionnels. Les utilisateurs peuvent choisir la teinte et le niveau de sensibilité les mieux adaptés à leur tâche. Le nouveau filtre à lentille photosensible 9002D aide les utilisateurs à satisfaire aux exigences de rendement de leur milieu de travail.

Le filtre à lentille photosensible 9002D Speedglas<sup>MC</sup> offre une clarté optique exceptionnelle dans tous les angles de visionnement et aide à améliorer le confort du soudeur, ce qui entraîne une meilleure productivité.

**Produits pour soudeurs 3M**

**3M**

# Filtre à lentille photosensible 9002D

## Speedglas<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

 **Speedglas<sup>MC</sup>**



Des détecteurs d'arc indépendants captent instantanément l'arc de soudage et activent aussitôt le filtre Speedglas qui passe ainsi de la teinte pâle à la teinte foncée.

### Caractéristiques spéciales

- L'utilisateur peut choisir parmi deux teintes foncées, la teinte 10 et la teinte 11, pour une polyvalence accrue.
- Les deux niveaux de sensibilité assurent une détection fiable de l'arc dans une variété de travaux de soudage.
- La teinte pâle 3 procure une excellente visibilité avant et après le soudage.
- La teinte pâle 5 convient au coupage et au soudage au chalumeau.
- Plusieurs cellules de cristaux liquides offrent une clarté optique supérieure pour des soudures plus précises.
- Convient à tous les écrans pour soudeurs 9000 Speedglas; comporte quatre orifices de ventilation pour réduire la formation de buée et d'air vicié.
- Fonction d'arrêt automatique qui désactive le filtre 60 minutes après le dernier arc.

Le filtre à lentille photosensible 9002D convient à tous les masques pour soudeurs Speedglas 3M de série 9000, aux masques FlexView, aux systèmes ProTop et aux pièces faciales pour respirateurs Speedglas.

### Spécifications du produit

- Fenêtre : 91 mm x 43 mm (3,5 po x 1,68 po)
- Durée utile de la pile : 2 000 heures
- Idéal pour le soudage MIG, le soudage à l'électrode et le soudage TIG au-dessus de 20 A.
- Protection oculaire et faciale contre les chocs conforme à la norme Z87.1-2003 de l'ANSI.
- Protection oculaire et faciale conforme à la norme Z94.3 de la CSA.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des ventes de 3M de votre région ou consulter le site [www.3M.com/Welding](http://www.3M.com/Welding).

**3M**

Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale  
3M Canada

C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
[www.3M.com/Welding](http://www.3M.com/Welding)  
Service technique : 1 800 243-4630  
Service à la clientèle : 1 800 328-1667